



## LELO - MASSAGGIATORE DI COPPIA IDA WAVE CORAL

### INDIPENDENZA SENSUALE

IDA™ Wave è un massaggiatore collegato ad un'applicazione e con due motori separati che ti permetteranno di raggiungere l'orgasmo gradualmente. La parte inseribile ruota e, grazie alla tecnologia WaveMotion™, simula anche il movimento delle dita per regalarti un piacere travolgente al Punto G. La parte superiore è più grande e fornisce vibrazioni squisite sul clitoride.

- **DOPPIA POTENZA** Due motori con potenti vibrazioni che offrono stimolazione interna ed esterna.
- **MAGGIORE GAMMA DI INTENSITÀ** Sperimenta diversi livelli di soddisfazione con 10 modalità di piacere intenso.
- **CONTROLLATO DA APP** Collega e controlla il tuo dispositivo tramite Bluetooth per un maggiore piacere.
- **TECNOLOGIA WAVEMOTION™** Goditi un massaggio perfetto con le dita per stimolare il tuo punto G.

### COME USARE TIANY™ ARMONIA

\* Prima del primo utilizzo, carica il tuo IDA™ Wave per 2 ore.

- **COME UTILIZZARE IL PRODOTTO SENZA APP**
  - Premere il pulsante per accenderlo.
  - I LED lampeggeranno mostrando il livello di carica della batteria.
  - Quando i LED smettono di lampeggiare, mostreranno il livello di vibrazione.
  - Premere il pulsante per cambiare modalità. Sono impostati al 100% di intensità.
  - Premere il pulsante centrale per 3 secondi per spegnerlo.
- **COME UTILIZZARE IL PRODOTTO CON APP**
  - Premere il pulsante centrale per 3 secondi per accenderlo mentre si attiva il Bluetooth.



- Tutti i LED lampeggeranno contemporaneamente per indicare che ti stai connettendo tramite Bluetooth.
- Apri l'39;app TIANI™ Harmony e, una volta ricevuto il messaggio di conferma, premi il pulsante centrale per confermare.
- Quando i LED si illuminano senza sfarfallio, il dispositivo è stato collegato correttamente.
- Nel caso in cui la connessione fallisca, il prodotto si spegnerà automaticamente dopo 30 secondi.
- I livelli della batteria e delle vibrazioni possono essere visualizzati nell'39;app.

## CARATTERISTICHE

- Materiali: Silicone biocompatibile e ABS
- Dimensioni: 63 x 56 x 93 mm
- Peso: 102 g
- Batteria: ioni di litio 3,7 V 520 mAh
- Carica: 2 ore a 5,0 V 200 mA
- Tempo di utilizzo: fino a 2 ore
- Standby: fino a 90 giorni
- Frequenza: 130Hz
- Frequenza del motore riduttore: 1,4 Hz
- Interfaccia: 1 pulsante
- Modalità: 4 (predefinita), fino a 10 impostabili tramite app